


Nr. 9892G

Uhrenreparaturlupe (verbesserte Version)

Vergrößerungsstufen: 10-fach, 15-fach, 20-fach, 25-fach

- Lupenbrille mit LED für linkes und rechtes Auge
- 4 verschiedene Vergrößerungsstufen lassen sich schnell austauschen.
- Halterung und Kopfband sind untereinander austauschbar.



Anwendungsbereich:

mechanische Bearbeitung, Elektronikreparatur, Schmuckbegutachtung, Uhrenreparatur und Miniaturgravur usw.

Merkmale:

1. Bringen Sie zwei linke/rechte Lupe-Augenklappen mit LED an der Linsenhalterung an; jede Augenklappe ist mit 4 Linsen mit unterschiedlichen Vergrößerungsstärken ausgestattet. Es wird empfohlen, die Linsen mit der geeigneten Vergrößerungsstärke entsprechend der Größe des zu beobachtenden Objekts auszuwählen. Bei längerer Verwendung dieser Lupe können Sie die beiden Linsen abwechselnd einsetzen, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden und die Arbeitseffizienz zu steigern.

2. LED-Lichtquelle und Batteriefach sind separat ausgeführt.


- (1) Der LED-Lampenhalter und das Batteriefach mit Schalter sind separat konstruiert, um den Lichtpunkt während des Betriebs zu stabilisieren. Bei wiederholtem Gebrauch ist keine Neujustierung des Lichtpunkts erforderlich.
- (2) Die Bedienung des Schalters ist sehr einfach. Drehen Sie den Batteriefachdeckel des Schalters um etwa 40 Grad im Uhrzeigersinn von der Punktmarkierung zur Lampenlichtmarkierung, um die LED-Lichtquelle einzuschalten; durch Drehen des Batteriefachdeckels gegen den Uhrzeigersinn wird die Lichtquelle ausgeschaltet.
- (3) Der Batteriewechsel ist einfach. Drücken Sie auf den Batteriefachdeckel und drehen Sie ihn um etwa 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn, damit sich der Batteriefachdeckel automatisch öffnet. Nehmen Sie dann die drei alten LR1130-Batterien heraus und legen Sie drei neue LR1130-Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Minuspole der Batterien nach innen zeigen.

3. Halterung und Kopfband sind untereinander austauschbar. Bei herkömmlichen Lupenbrillen mit Halterung fallen die Augenklappen während der Benutzung leicht herunter, da die LED-Lichtquelle an den Augenklappen relativ schwer ist. Dieses Produkt ist zusätzlich mit einem austauschbaren Kopfband ausgestattet, das dieses Problem des Herunterfallens wirksam löst. Die Augenklappen fallen auch bei langen Arbeitszeiten oder hoher Arbeitsbelastung nicht herunter.


4. Die Augenklappen lassen sich auf der Halterung um 5 cm nach links und rechts verschieben. Die Gesichtsbreite und der Abstand zwischen dem linken und rechten Augapfel können angepasst werden, um die Augenklappen zwischen beiden Augen mittig zu positionieren.

5. Die Augenklappen lassen sich an der Halterung um 180 Grad nach oben und unten drehen. Es ist nicht erforderlich, die gesamte Linsenhalterung abzunehmen, wenn die Lupe vorübergehend nicht benutzt wird, und Sie können sie bequem wiederverwenden.


Eigenschaften:




4 Arten von austauschbaren Linsen mit unterschiedlichen Vergrößerungen




Richte die Linsenhalterung auf den Schlitz im Linsenrahmen aus und befestige sie gut



Dann im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition drehen und zum Zerlegen gegen den Uhrzeigersinn drehen.




Setzen Sie die Linsen mit unterschiedlichen Vergrößerungen auf die entsprechende Markierung am Linsenhalter




Der Objektivwinkel ist einstellbar




Um 30 Grad im Uhrzeigersinn drehen, um das LED-Licht einzuschalten



Drücken Sie nach unten und drehen Sie den Batteriefachdeckel um 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen



Batteriewechsel
Entfernen Sie die drei alten LR1130-Batterien und ersetzen Sie sie durch neue.



Die Brillenhalterung kann in ein Kopfband umgewandelt werden, um einen bequemeren und festeren Sitz zu gewährleisten.

Patentiertes Produkt Nachahmung ist nicht gestattet
ANMELDENR.:201330439453.0